




Ignitoare HID

SI 54 360-415V 50/60HZ

Ignitori HID pentru sisteme în serie


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 380 până la 415 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Cablaj	
Tip conector	Șurub
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 °C până la 75 °C
Maximum T-case (max.)	80 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	SNI-115

Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Date despre produs	
Nume comandă produs	SI 54 380-415V 50/60Hz
Numele complet al produsului	SI 54 360-415V 50/60HZ
Full EOC	871150091548130
Cod de comandă	91548130
Număr material (12NC)	913619149966
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500915481
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8711500908339

Ignitoare HID

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 54 380-415V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

