




Tändare för gasurladdningslampor

SI 54 360-415V 50/60HZ

HID-tändare för seriekopplade system


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	380–415 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +75 °C
T-Case max. (max)	80 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	SNI-115
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SI 54 380-415V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	SI 54 360-415V 50/60HZ
Full EOC	871150091548130
Beskrivning av lokal kod	7902231
Beställningsnummer	91548130
Materialnummer (12NC)	913619149966
Lokal kod	7902231
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500915481
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8711500908339

Tändare för gasurladdningslampor

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 54 380-415V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

