



Controlador Lámparas de Sodio Blanco

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

Unidad de control electrónica CSLS para balastos electromagnéticos impregnados (HID "BASIC") o encapsulados (HID "Heavy Duty")

Advertencias y seguridad

- Idoneidad climática para CSLS e HID BASIC: limitada a instalaciones integradas en condiciones normales
- Idoneidad climática para CSLS e HID Heavy Duty: uso en luminarias en condiciones de humedad (no es resistente al goteo)


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	0,50 m
Tipo de conector	Tornillo
Temperatura	
Vida útil con temperatura (nom.)	90 °C
Temperatura máxima (máx.)	90 °C
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado VDE-EMV Certificado CB

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150090808730
Código de pedido	90808730
Código 12NC	913619179966
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500908087
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	18
Embalaje con código EAN/UPC	8711500908094

Controlador Lámparas de Sodio Blanco

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

