

# Előtétek SDW-T fényforrásokhoz

## CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

Elektronikus gyújtó HID 'BASIC' vagy HID 'Heavy Duty' elektromágneses előtétekkel SDW-T fényforrásokhoz

### Termék adatok

Általános információ	
Fényforrás típus	SDW-T
Lámpák száma	1 darab/egység
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Válaszfeszültség	210 V
Teljesítmény hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-4%~+9%
Biztonság hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-10%~+10%
Kimeneti csúcsfeszültség (maximum)	4500 V
Energiavesztés (névleges)	3.0 W
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	0,50 m
A vezeték csupaszítási hossza	6.0 mm
Az előtét érintkezővezetékének keresztmetszete	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
A kimenő földelő vezetékek kábelkapacitása (névleges)	50 pF
Csatlakozó típusa	Screw

A rendszer jellemzői	
A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén	50 W
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	80 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-25 °C
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	90 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	90 °C
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Rázkódásállósági szabvány	IEC68-2-6 F c
Tanúsítási jelek	CE jel VDE-EMW tanúsítvány CB tanúsítvány
Termékadatok	
Teljes termékkód	871150090808730
A termék megrendelési neve	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - termék	8711500908087
Rendelési kód	90808730
Local Code	CSLS50


## Előtétek SDW-T fényforrásokhoz

Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	18
Anyagszám (12NC)	913619179966

Nettó tömeg (darab)	0,256 kg
---------------------	----------

### Figyelmeztetések és biztonság

#### Méretezett rajza



CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Product
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz

