

HID-CSLS controle unit voor SDW-T

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

CSLS elektronische bedieningseenheid met geïmpregneerde (HID "BASIC") of ingekapselde (HID "Heavy Duty") elektromagnetisch voorschakelapparaat

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	SDW-T
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Reactiespanning	210 V
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-4% - +9%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10% - +10%
Uitgangsspiekspanning (max.)	4500 V
Vermogensverliezen (nom.)	3.0 W
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	0,50 m
Striplengte draad	6.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm ²
Kabelcapaciteit uitgangsdrazen/aarde (nom.)	50 pF
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	50 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	65 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	90 °C
T-behuizing maximaal (max.)	90 °C
Goedkeuring en Toepassing	
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Goedkeuringsmerktokens	CE-markering VDE-EMV-certificaat CB-certificaat


Productgegevens	
Volledige productcode	871150090808730
Productnaam voor bestelling	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500908087
Bestelcode	90808730
Local Code	CSLS50
Numerator - Aantal per pak	1

HID-CSLS controle unit voor SDW-T

Numerator - Dozen per buitendoos	18
Materiaalnr. (12NC)	913619179966
Netto gewicht (per stuk)	0,256 kg

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets



CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Product

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz

