




Gear pre SDW-T výbojky

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

Elektronický regulačný obvod CSLS s impregnovaným (HID BASIC) resp. so zapuzdreným (HID Heavy Duty) elektromagnetickým predradníkom

Varovanie a ochrana

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)


Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Káble	
Dĺžka kábla od zariadenia k svetelnému zdroju	0,50 m
Typ konektora	Skrutka
Teplota	
Životnosť pri teplote krytu (nom.)	90 °C
Maximálna teplota krytu (max.)	90 °C
Schválenie a použitie	
Schvaľovacie značky	Označenie CE Osvedčenie VDE-EMV Osvedčenie CB

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Úplný názov produktu	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ
Úplný kód produktu	871150090808730
Objednávkový kód	90808730
Č. materiálu (12NC)	913619179966
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500908087
Čitateľ – počet balení v krabici	18
EAN/UPC – balenie	8711500908094

Gear pre SDW-T výbojky

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

