



# Controlador Lámparas de Sodio Blanco

## CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Unidad de control electrónica CSLS para balastos electromagnéticos impregnados (HID "BASIC") o encapsulados (HID "Heavy Duty")

### Advertencias y seguridad

- Idoneidad climática para CSLS e HID BASIC: limitada a instalaciones integradas en condiciones normales
- Idoneidad climática para CSLS e HID Heavy Duty: uso en luminarias en condiciones de humedad (no es resistente al goteo)


### Datos del producto

| Operativos y eléctricos                    |  |
|--|--|
| Tensión de entrada                         | 220 a 240 V  |
| Frecuencia de entrada                      | 50 a 60 Hz   |
| Cableado                                   |  |
| Longitud de cable de dispositivo a lámpara | 0,50 m   |
| Tipo de conector                           | Tornillo   |
| Temperatura                                |  |
| Vida útil con temperatura (nom.)           | 90 °C  |
| Temperatura máxima (máx.)                  | 90 °C  |
| Aprobación y aplicación                    |  |
| Marcas de conformidad                      | Certificado CE Certificado VDE-EMV<br>Certificado CB |

| Datos de producto                          |                                 |
|--|---------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz |
| Nombre completo del producto               | CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                                   | 871150090870430                 |
| Código de pedido                           | 90870430                        |
| Código 12NC                                | 913619189966                    |
| Cantidad por paquete                       | 1                               |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711500908704                   |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 18                              |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8711500908711                   |

# Controlador Lámparas de Sodio Blanco

## Plano de dimensiones



| Product                            | D1     | C1      | A1      | A2      | B1      | B2      |
|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CSLS 100 SDW-T 220-240V<br>50/60Hz | 4,5 mm | 39,5 mm | 98,0 mm | 70,0 mm | 58,5 mm | 46,0 mm |

