



# Gear for SDW-T lamps

## CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

CSLS electronic control unit with impregnated (HID 'BASIC' ) or encapsulated (HID 'Heavy Duty' ) electromagnetic ballasts

### Dados do produto

Informações gerais	
Tipo de lâmpada	SDW-T
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de resposta	210 V
Desempenho da tensão de rede (CA)	-4%-+9%
Segurança da tensão de rede (CA)	-10%-+10%
Tensão de pico de saída (Máx.)	4500 V
Perdas de potência (Nom.)	4.0 W
Cabeamento	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	0,50 m
Comprimento do cabo descarnado	6.0 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Capacidade do cabo de saída de ligação à terra (Nom.)	50 pF
Tipo de conector	Parafuso
Características do sistema	
Potência da lâmpada-balastro nominal	100 W


Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	80 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-25 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	90 °C
T-máxima na caixa (Máx)	90 °C
Aprovação e aplicação	
Standard de vibração	IEC68-2-6 F c
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação VDE-EMV Certificação CB

Dados do produto	
Código do produto completo	871150090870430
Nome de produto da encomenda	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – Produto	8711500908704
Código de encomenda	90870430
Local Code	60707
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	18
N.º material (12NC)	913619189966
Peso líquido (Peça)	0,259 kg

## Gear for SDW-T lamps

### Avisos e Segurança

### Desenho dimensional



#### Product

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

