



CSLS kontrollenhet SDW-T

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

CSLS elektronisk styrenhet med impregnerade (HID "BASIC") eller kapslade (HID "Heavy Duty") magnetiska driftdon

Varning och Säkerhet

- Klimatiskt anpassat, CSLS och HID BASIC: endast för inbyggd användning under normala förhållanden
- Klimatiskt anpassat, CSLS och HID Heavy Duty: för användning i armaturer under fuktiga förhållanden (ej droppsäker)


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	0,50 m
Kopplingstyp	Skruv
Temperatur	
T-Case, livslängd (nom)	90 °C
T-Case max. (max)	90 °C
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning VDE-EMV-certifikat CB-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CSLS 100 SDW-T 220–240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	CSLS 100 SDW-T 220–240V 50/60Hz
Full EOC	871150090870430
Beskrivning av lokal kod	7902132
Beställningsnummer	90870430
Materialnummer (12NC)	913619189966
Lokal kod	7902132
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500908704
Räknare - antal förpackningar per kartong	18
EAN/UPC - Hölje	8711500908711

CSLS kontrollenhet SDW-T

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

