




SDW İçin HID-CSLS Kontrol Sistemi

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

HID-Basic veya HID-Ağır Hizmet balastlar ve yüksek basınçlı White Son SDW-T sodyum ampullerle birlikte kullanıma uygun elektronik kontrol ünitesi

Güvenlik ve uyarılar

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)


Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kablolama	
Cihazdan Lambaya Giden Kablo Uzunluğu	0,50 m
Konektör Tipi	Vida
Sıcaklık	
Muhafaza Ömrü (Nom)	90 °C
Muhafaza Maksimum (Maks.)	90 °C
Onay ve Uygulama	
Onay İşaretleri	CE işareti VDE-EMV sertifikası CB Sertifikası

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Tam ürün adı	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Tam ürün kodu	871150090870430
Sipariş kodu	90870430
Malzeme No. (12NC)	913619189966
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500908704
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	18
EAN/UPC - Kutu	8711500908711

SDW İin HID-CSLS Kontrol Sistemi

Boyutlu izim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

