PHILIPS

Lighting



Zapalovače pro výbojky

SI 51 220-240V 50/60HZ

Zapalovače HID pro sériové systémy

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové

Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 75 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C


Mechanické a materiály	
Tělo	SNI-85

Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC

Označení a balení	
Objednací název produktu	SI 51 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	SI 51 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091553530
Objednací kód	91553530
Číslo materiálu (12NC)	913619519966
Místní kód	SI51
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500915535
Číslování SAP – balení v krabičce	48
Pouzdro – EAN/UPC	8711500908353

Zapalovače pro výbojky

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.