

# ИЗУ для разрядных ламп для схем последовательного подключения

## SI 51 220–240V 50/60Hz

Запалы HID для последовательных систем


### Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 В
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Проводка	
Тип соединения	Винт
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 75 °С
Температура корпуса максимальная (макс.)	80 °С
Механические компоненты и корпус	
Корпус	SNI-85

Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	SI 51 220–240V 50/60Hz
Полное название продукта	SI 51 220–240V 50/60Hz
Полный код продукта	871150091553530
Код заказа	913619519966
Материал № (12NC)	913619519966
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500915535
Нумератор — упаковок на внешний короб	48
EAN/UPC — короб	8711500908353

## ИЗУ для разрядных ламп для схем последовательного подключения

### Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 мм	38,0 мм	84,5 мм	65,0 мм	41,0 мм

