



KVG Zündgeräte

SI 52 220-240V 50/60HZ

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 75 °C
Gehäusetemperatur (Max)	80 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	SNI-85

Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	SI 52 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	SI 52 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150091554230
Bestellcode	91554230
Material-Nr. (12NC)	913619529966
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500915542
Zähler - Pakete pro Außenkarton	48
EAN Umverpackung	8711500908377

KVG Zündgeräte

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 52 220-240V 50/60Hz	4.3 mm	38.0 mm	84.5 mm	65.0 mm	41.0 mm

