



Tændingsenheder for damplamper

SN 59 220-240V 50/60HZ

HID-tændere til seriesystemer

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Ledningsføring	
Stiktype	Skrue
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	SNI-115
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Ordreproduktnavn	SN 59 220-240V 50/60HZ
Det fulde produktnavn	SN 59 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091557330
Beskrivelse af lokal kode	2049051115
Ordrekode	91557330
Materialenr. (12NC)	913619659966
Lokal ordrekode	2049051115
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500915573
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
EAN/UPC – kasse	8711500913487

Tændingsenheder for damplamper

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN 59 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

