



HID sytyttimet

SN 59 220-240V 50/60HZ

HID-sytyttimet sarjajärjestelmiin


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	SNI-115
Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	SN 59 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	SN 59 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091557330
Paikallisen koodin kuvaus	4025569
Tilauskoodi	91557330
Tuotekoodi (12NC)	913619659966
Paikallinen koodi	4025569
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500915573
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
EAN/UPC – laatikko	8711500913487

HID sytyttimet

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN 59 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

