



Zapłonniki do lamp wyładowczych

SN 59 220-240V 50/60HZ

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 75°C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	SNI-115

Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SN 59 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	SN 59 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091557330
Kod zamówienia	91557330
Materiał Nr (12NC)	913619659966
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500915573
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC – Opakowanie	8711500913487

Zapłonniki do lamp wyładowczych

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN 59 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

