



# ИЗУ для разрядных ламп для схем последовательного подключения

SN 59 220-240V 50/60Hz

Запалы HID для последовательных систем

## Данные о продукции

| Эксплуатационные и электрические характеристики |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Входное напряжение                              | От 220 до 240 Вт |
| Частота сети                                    | 50 to 60 Hz      |
| Входная частота                                 | 50–60 Hz         |
| Проводка                                        |                  |
| Тип соединения                                  | Винт             |
| Температура                                     |                  |
| Диапазон температур окружающей среды            | от –20 до 75 °C  |
| Температура корпуса максимальная (макс.)        | 80 °C            |
| Механические компоненты и корпус                |                  |
| Корпус                                          | SNI-115          |

| Соответствие требованиям и область применения |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Знаки утверждения                             | Маркировка CE Сертификат ENEC |
| Данные об изделии                             |                               |
| Название продукта для заказа                  | SN 59 220-240V 50/60Hz        |
| Полное название продукта                      | SN 59 220-240V 50/60Hz        |
| Полный код продукта                           | 871150091557330               |
| Код заказа                                    | 913619659966                  |
| Материал № (12NC)                             | 913619659966                  |
| Нумератор — количество на упаковку            | 1                             |
| EAN/UPC — продукт/короб                       | 8711500915573                 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб         | 20                            |
| EAN/UPC — короб                               | 8711500913487                 |

ИЗУ для разрядных ламп для схем последовательного подключения

Чертеж размеров



| Product                | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      |
|------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| SN 59 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 114,5 mm | 95,0 mm | 41,0 mm |

