




Tændingsenheder for damplamper

SN 56 220-240V 50/60HZ

HID-tændere til seriesystemer

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Ledningsføring	
Stiktype	Skrue
Temperatur	
T-kappe, maks. (maks.)	60 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	SNI-115
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Ordreproduktnavn	SN 56 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	SN 56 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091560330
Beskrivelse af lokal kode	2049018239
Ordrekode	91560330
Materialenr. (12NC)	913619669966
Lokal ordrekode	2049018239
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500915603
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
EAN/UPC – kasse	8711500907530

Tændingsenheder for damplamper

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN 56 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

