



KVG Zündgeräte

SN 56 220-240V 50/60HZ

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Max)	60 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	SNI-115
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	SN 56 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	SN 56 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150091560330
Bestellcode	91560330
Material-Nr. (12NC)	913619669966
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500915603
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8711500907530

KVG Zündgeräte

Abmessungsskizzen

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN 56 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

