

# PHILIPS

## Lighting



# HID - Σταθερής ισχύος BSX για SOX

## BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

Μπάλαστ συνεχούς ισχύος (ενσωματωμένα) από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες SOX και SOX-E

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός εφαρμογής	H96
Σχεδίαση	CW-178/78
Τύπος λαμπτήρα	SOX
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα

  

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8% - +6%
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10% - +10%
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	32.0 W

  

Καλωδίωση	
Μήκος ταινίας καλωδίου	6.0 mm
Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	0.75-2.50 mm <sup>2</sup>
Τύπος βύσματος	Screw

  

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Πικνωτής	4.4μF/650V
Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	180 W
Συνιστώμενος αναφλεκτήρας	ignitor SX 73 (913700625466)

Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	80 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-25 °C
T-περιέλιξη (μέγ.)	130 °C
Κανονικές συνθήκες Delta-T	70 °C

  

Έγκριση και εφαρμογή	
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate

  

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150093900599
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78
EAN/UPC	8711500939005
Κωδικός παραγωγέας	93900599
Local Code	BSX180H96
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	913626027226
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	4,200 kg

## HID - Σταθερής ισχύος BSX για SOX

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 180 H96	4,2 mm	78,0	178,0	162,0	100,0	42,0
220-240V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm
CW-178/78						

BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

