



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	H96
Vormgeving	CW-178/78
Lamptype	SOX
Aantal lampen	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%+10%
Vermogensverliezen (nom.)	32.0 W

Bedrading	
Striplengte draad	6.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.75-2.50 mm ²
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen	
Condensator	4.4µF/650V
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	180 W
Aanbevolen ontsteker	ignitor SX 73 (913700625466)


Temperatuur	
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil normale omstandigheden	70 °C

Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Volledige productcode	871150093900599
Productnaam voor bestelling	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78
EAN/UPC - Product	8711500939005
Bestelcode	93900599
Local Code	BSX180H96
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnr. (12NC)	913626027226
Netto gewicht (per stuk)	4,200 kg

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 180 H96	4,2 mm	78,0	178,0	162,0	100,0	42,0
220-240V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm
CW-178/78						

BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

