



HID-Constant wattage BSX for SOX

BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78


Balastros em cobre/ferro electromagnéticos de potência constante (integrados) para utilização com mecanismo de ignição externo para lâmpadas SOX e SOX-E

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Nome do produto completo	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Nome do produto completo	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78
Frequência de linha	50 Hz	Código do produto completo	871150093900599
Frequência de entrada	50 Hz	Código de encomenda	93900599
Cablagem		N.º material (12NC)	913626027226
Tipo de conector	Parafuso	Numerador – Quantidade por embalagem	1
Aprovação e aplicação		EAN/UPC – Produto/caixa	8711500939005
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC	Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
		EAN/UPC – Caso	8711500932167
Dados do produto			
Nome de produto da encomenda	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78		

HID-Constant wattage BSX for SOX

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	78,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

