



HID - Σταθερής ισχύος BSX για SOX

BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

Μπάλαστ συνεχούς ισχύος (ενσωματωμένα) από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες SOX και SOX-E

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός εφαρμογής	H96
Σχεδίαση	CW-178/74
Τύπος λαμπτήρα	SOX-E
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8%~+6%
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10%~+10%
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	22.5 W

Καλωδίωση	
Μήκος ταινίας καλωδίου	6.0 mm
Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	0.75-2.50 mm ²
Τύπος βύσματος	Screw

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	131 W
Συνιστώμενος αναφλεκτήρας	ignitor SX131 (913700625366)


Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	80 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-25 °C
T-περιέλιξη (μέγ.)	130 °C
Κανονικές συνθήκες Delta-T	55 °C

Έγκριση και εφαρμογή	
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150091978699
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78
EAN/UPC	8711500919786
Κωδικός παραγωγέας	91978699
Local Code	BSX131H96
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	913647057226
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	4,200 kg

HID - Σταθερής ισχύος BSX για SOX

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 131 H96	4,2 mm	74,0	178,0	162,0	100,0	42,0
220-240V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm
CW-178/78						

BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/74

