

HID-Constant wattage BSX for SOX

BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

Reattori elettromagnetici in rame a potenza costante (integrato) da usare con un accenditore esterno per lampade SOX e SOX-E

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz

Cablaggio	
Tipo connettore	Vite


Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

Nome completo prodotto	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78
Full EOC	871150091978699
Codice d'ordine	91978699
Codice materiale (12NC)	913647057226
Codice locale	BSX131
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500919786
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8711500932204

HID-Constant wattage BSX for SOX

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	74,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.