



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78


(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam		BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Full EOC		871150091978699	
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode		91978699	
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)		913647057226	
		Lokale code		BSX131H96	
Bedrading		Numerator - Aantal per pak		1	
Connectortype	Schroef	EAN/UPC - product/behuizing		8711500919786	
		Numerator - Dozen per buitendoos		4	
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - Case		8711500932204	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat				
Productgegevens					
Productnaam voor bestelling	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78				

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	74,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

