



# HID-Constant wattage BSX for SOX

## BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Elektromagnetické měděné/železné předřadníky (zalité) s konstantním příkonem pro použití s externím zapalovačem pro světelné zdroje SOX a SOX-E

### Údaje o produktu

General Information	
Kód přihlášky	H26
Design	CW-173/44
Typ světelného zdroje	SOX-E
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka

Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 230 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8% - +6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10% - +10%
Ztráty výkonu (jmen.)	19.5 W

Wiring	
Délka odizolovaného drátu	6.0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0.75-2.50 mm <sup>2</sup>
Typ konektoru	Screw

System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	55 W
Doporučený zapalovač	ignitor SX72 (913654059066)


Temperature	
Teplota skladování (max.)	80 °C
Teplota skladování (min.)	-25 °C
Teplota navijení (max.)	130 °C
Rozdíl teplot za normálních podmínek	70 °C

Approval and Application	
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150091996099
Objednávací název produktu	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44
EAN/UPC – výrobek	8711500919960
Objednávací kód	91996099
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	913653000326
Celková hmotnost (kus)	1,700 kg

## HID-Constant wattage BSX for SOX

### Rozměrové výkresy



BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26	4,2 mm	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
220-230V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm
CW-173/44						

