



# HID-Constant wattage BSX for SOX

## BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Reattori elettromagnetici in rame a potenza costante (integrato) da usare con un accenditore esterno per lampade SOX e SOX-E


### Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Nome completo prodotto	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44
Full EOC	871150091996099
Codice d'ordine	91996099
Codice materiale (12NC)	913653000326
Codice locale	BSX55H26
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500919960
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500932129

## HID-Constant wattage BSX for SOX

### Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26 220-230V	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
50Hz CW-173/44						

