



HID-Constant wattage BSX for SOX

BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos de potência constante (integrados) para utilização com mecanismo de ignição externo para lâmpadas SOX e SOX-E


Dados do produto

| Funcionamento e características elétricas | |
|---|------------------------------------|
| Tensão de entrada | 220 a 230 V |
| Frequência de linha | 50 Hz |
| Frequência de entrada | 50 Hz |
| Cablagem | |
| Tipo de conector | Parafuso |
| Aprovação e aplicação | |
| Marcas de aprovação | Marca CE Certificação ENEC |
| Dados do produto | |
| Nome de produto da encomenda | BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Nome do produto completo | BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44 |
| Código do produto completo | 871150091996099 |
| Código de encomenda | 91996099 |
| N.º material (12NC) | 913653000326 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8711500919960 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 12 |
| EAN/UPC – Caso | 8711500932129 |

HID-Constant wattage BSX for SOX

Desenho dimensional



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| BSX 55 H26 220-230V | 4,2 mm | 44,0 mm | 173,0 mm | 157,0 mm | 64,0 mm | 42,0 mm |
| 50Hz CW-173/44 | | | | | | |

