



# HID-Constant wattage BSX for SOX

## BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos de potência constante (integrados) para utilização com mecanismo de ignição externo para lâmpadas SOX e SOX-E

### Dados do produto

Informações gerais	
Código da aplicação	H26
Design	CW-173/44
Tipo de lâmpada	SOX-E
Número de lâmpadas	1 piece/unit

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220-230 V
Frequência de entrada	50 Hz
Desempenho da tensão de rede (CA)	-8%+6%
Segurança da tensão de rede (CA)	-10%+10%
Perdas de potência (Nom.)	19.5 W

Cabeamento	
Comprimento do cabo descarnado	6.0 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	0.75-2.50 mm <sup>2</sup>
Tipo de conector	Parafuso

Características do sistema	
Potência da lâmpada-balastro nominal	55 W
Ignitor recomendado	ignitor SX72 (913654059066)


Temperatura	
Temperatura de armazenamento (Máx.)	80 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-25 °C
Temperatura de bobinagem (Máx.)	130 °C
Delta-T condições normais	70 °C

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC

Dados do produto	
Código do produto completo	871150091996099
Nome de produto da encomenda	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44
EAN/UPC – Produto	8711500919960
Código de encomenda	91996099
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
N.º material (12NC)	913653000326
Peso líquido (Peça)	1,700 kg

## HID-Constant wattage BSX for SOX

### Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26	4,2 mm	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
220-230V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm
CW-173/44						

BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

