PHILIPS

Lighting



HID-Wattaj Constant BSX (SOX)

BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Stabilizatoare din cupru/fier impregnate electromagnetic, cu putere constantă (turnate) pentru utilizare împreună cu un ignitor extern pentru lămpi SOX şi SOX-E

Catalog de date

Funcţionare şi sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 230 V
Frecvenţă linie	50 Hz
Frecvenţă de intrare	50 Hz


Cablaj	
Tip conector	Şurub

Aprobare şi aplicaţie	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC

Date despre produs	
Nume comandă produs	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44
Numele complet al produsului	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44
Full EOC	871150091996099
Cod de comandă	91996099
Număr material (12NC)	913653000326
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500919960
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500932129

HID-Wattaj Constant BSX (SOX)

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.