



HID-Constant wattage BSX pre SOX

BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Elektromagnetické predradníky z medi alebo železa so stabilným výkonom (osadené) určené na použitie s externým zapalovačom pre svetelné zdroje SOX a SOX-E


Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 230 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Vstupná frekvencia	50 Hz
Káble	
Typ konektora	Skrutka
Schválenie a použitie	
Schvaľovacie značky	Označenie CE Osvedčenie ENEC
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Úplný názov produktu	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44
Úplný kód produktu	871150091996099
Objednávkový kód	91996099
Č. materiálu (12NC)	913653000326
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500919960
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8711500932129

HID-Constant wattage BSX pre SOX

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm

