



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44


(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam		BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	
Ingangsspanning	230 tot 240 V	Full EOC		871150092003499	
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode		92003499	
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)		913653920526	
		Lokale code		BSX36H66	
Bedrading		Numerator - Aantal per pak		1	
Connectortype	Schroef	EAN/UPC - product/behuizing		8711500920034	
		Numerator - Dozen per buitendoos		12	
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - Case		8711500938411	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat				
Productgegevens					
Productnaam voor bestelling	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44				

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm

