



HID-Constant wattage BSX for SOX

BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos de potência constante (integrados) para utilização com mecanismo de ignição externo para lâmpadas SOX e SOX-E


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	230 a 240 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Nome do produto completo	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44
Código do produto completo	871150092003499
Código de encomenda	92003499
N.º material (12NC)	913653920526
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500920034
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500938411

HID-Constant wattage BSX for SOX

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 36 H66 240V 50Hz	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
CW-173/44						

