



# HID-Constant wattage BSX for SOX

## BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos de potência constante (integrados) para utilização com mecanismo de ignição externo para lâmpadas SOX e SOX-E

### Dados do produto

| Informações gerais  |              |
|---------------------|--------------|
| Código da aplicação | H66          |
| Design              | CW-173/44    |
| Tipo de lâmpada     | SOX-E        |
| Número de lâmpadas  | 1 piece/unit |

| Dados elétricos e de funcionamento |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tensão de entrada                  | 230-240 V |
| Frequência de entrada              | 50 Hz     |
| Desempenho da tensão de rede (CA)  | -8%-+6%   |
| Segurança da tensão de rede (CA)   | -10%-+10% |
| Perdas de potência (Nom.)          | 10.5 W    |

| Cabeamento   |                           |
|--|---------------------------|
| Comprimento do cabo descarnado                     | 6.0 mm                    |
| Secção transversal do cabo de contacto do balastro | 0.75-2.50 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de conector                                   | Parafuso                  |

| Características do sistema           |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Potência da lâmpada-balastro nominal | 36 W                        |
| Ignitor recomendado                  | ignitor SX72 (913654059066) |


| Temperatura                         |        |
|-------------------------------------|--------|
| Temperatura de armazenamento (Máx.) | 80 °C  |
| Temperatura de armazenamento (Mín.) | -25 °C |
| Temperatura de bobinagem (Máx.)     | 130 °C |
| Delta-T condições normais           | 55 °C  |

| Aprovação e aplicação |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Marcas de aprovação   | Marca CE Certificação ENEC |

| Dados do produto                          |                                |
|---|--------------------------------|
| Código do produto completo                | 871150092003499                |
| Nome de produto da encomenda              | BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44 |
| EAN/UPC – Produto                         | 8711500920034                  |
| Código de encomenda                       | 92003499                       |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                              |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 12                             |
| N.º material (12NC)                       | 913653920526                   |
| Peso líquido (Peça)                       | 1,700 kg                       |

## HID-Constant wattage BSX for SOX

### Desenho dimensional



| Product         | D1     | C1   | A1    | A2    | B1   | B2   |
|-----------------|--------|------|-------|-------|------|------|
| BSX 36 H66 240V | 4,2 mm | 44,0 | 173,0 | 157,0 | 64,0 | 42,0 |
| 50Hz CW-173/44  |        | mm   | mm    | mm    | mm   | mm   |

BSX 36 H66 230-240V 50Hz CW-173/44

