



Tändare för gasurladdningslampor

SX 74 220–240V 50/60HZ

HID-tändare för seriekopplade system


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +75 °C
T-Case max. (max)	80 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	SNI-115
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SX 74 220–240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	SX 74 220–240V 50/60HZ
Full EOC	871150091569630
Beskrivning av lokal kod	7902254
Beställningsnummer	91569630
Materialnummer (12NC)	913654079066
Lokal kod	7902254
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500915696
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8711500914354

Tändare för gasurladdningslampor

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SX 74 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

