



Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques à puissance constante (enrobé) à utiliser avec un amorceur externe pour lampes SOX et SOX-E


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 à 240 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Nom de produit complet	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67
Code EOC	871150092007299
Code de commande	92007299
Code 12NC	913654097226
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500920072
Conditionnement par carton	8
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500932228

Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm

