



HID-Constant wattage BSX for SOX

BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67


Reattori elettromagnetici in rame a potenza costante (integrato) da usare con un accenditore esterno per lampade SOX e SOX-E

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	
Tensione in ingresso	Da 230 a 240 V	Full EOC	871150092007299
Frequenza di linea	50 Hz	Codice d'ordine	92007299
Frequenza di ingresso	50 Hz	Codice materiale (12NC)	913654097226
Cablaggio		Codice locale	BSX135
Tipo connettore	Vite	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Approvazione e applicazione		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500920072
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	8
		EAN/UPC - Case	8711500932228
Dati del prodotto			
Nome prodotto ordine	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67		

HID-Constant wattage BSX for SOX

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 135 H96 220-240V	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
50Hz CW-149/67						

