



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz
Bedrading	
Connectortype	Schroef
Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Volledige productnaam	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67
Full EOC	871150092007299
Bestelcode	92007299
Materiaalnr. (12NC)	913654097226
Lokale code	BSX135H96
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500920072
Numerator - Dozen per buitendoos	8
EAN/UPC - Case	8711500932228

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm

