



HID-Constant wattage BSX for SOX

BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67


Balastros em cobre/ferro electromagnéticos de potência constante (integrados) para utilização com mecanismo de ignição externo para lâmpadas SOX e SOX-E

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Nome do produto completo	
Tensão de entrada	230 a 240 V	Nome do produto completo	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67
Frequência de linha	50 Hz	Código do produto completo	871150092007299
Frequência de entrada	50 Hz	Código de encomenda	92007299
Cablagem		N.º material (12NC)	913654097226
Tipo de conector	Parafuso	Numerador – Quantidade por embalagem	1
Aprovação e aplicação		EAN/UPC – Produto/caixa	8711500920072
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC	Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
		EAN/UPC – Caso	8711500932228
Dados do produto			
Nome de produto da encomenda	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67		

HID-Constant wattage BSX for SOX

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 135 H96 220-240V	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
50Hz CW-149/67						

