PHILIPS

Lighting



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz

Bedrading	
Connectortype	Schroef

Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Volledige productnaam	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67
Full EOC	871150092039399
Bestelcode	92039399
Materiaalnr. (12NC)	913668007226
Lokale code	BSX91H96
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500920393
Numerator - Dozen per buitendoos	8
EAN/UPC - Case	8711500932242

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.