



HID-Constant wattage BSX for SOX

BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos de potência constante (integrados) para utilização com mecanismo de ignição externo para lâmpadas SOX e SOX-E


Dados do produto

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Nome do produto completo	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67
Código do produto completo	871150092039399
Código de encomenda	92039399
N.º material (12NC)	913668007226
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500920393
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8711500932242

HID-Constant wattage BSX for SOX

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm

