PHILIPS

Lighting



HID Εκκινητές

SND 57 220-240V 50/60HZ

Αναφλεκτήρες HID για σειριακά συστήματα

δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz

Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +85 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	90 °C


Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Περίβλημα	SNI-85

Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	SND 57 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	SND 57 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093066830
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SND57
Κωδικός παραγγελίας	93066830
Αρ. υλικού (12NC)	913700184966
Τοπικός κωδικός	SND57
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500930668
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	48
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500930675

HID Εκκινητές

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.