PHILIPS

Lighting



Ignitoare HID

SND 57 220-240V 50/60HZ

Ignitori HID pentru sisteme în serie

Catalog de date

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz

Cablaj	
Tip conector	Șurub

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 85 °C
Maximum T-case (max.)	90 °C


Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	SNI-85

Aprobare și aplicaţie	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC

Date despre produs	
Nume comandă produs	SND 57 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	SND 57 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093066830
Cod de comandă	93066830
Număr material (12NC)	913700184966
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500930668
Numărător SAP – Pachete per exterior	48
EAN/UPC – Cutie	8711500930675

Ignitoare HID

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.