



Tändare för gasurladdningslampor

SND 57 220-240V 50/60HZ

HID-tändare för seriekopplade system

Produktdata

Allmän information	
Användningskod	57
Lamptyp	SON
Antal lampor	1 del/enhet

Drift och elektricitet	
Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Tändningstyp	Semi-Parallel
Tändningsförsök	3
Tändningstid (max)	1185 s
Tändspänning (max)	2,5 kV
Tändspänning (min)	1,8 kV
Reaktionsspänning	195 V
Nätspänningsprestanda (AC)	-8%-+6%
Nätspänningssäkerhet (AC)	-10%-+10%
Effektförluster (nom)	1.0 W

Kabalage	
Diameter för driftdonets kontaktkabel	0.70-2.50 mm ²
Kopplingstyp	Screw

Systemegenskaper	
Specificerad effekt för driftdon-lampa	50/70 W

Temperatur	
T-ambient (max)	85 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-Case max. (max)	90 °C


Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	SNI-85

Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150093066830
Beställningsproduktnamn	SND 57 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500930668
Beställningsnummer	93066830
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	48
Materialnummer (12NC)	913700184966
Nettovikt (stycke)	0,050 kg

Tändare för gasurladdningslampor

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

SND 57 220-240V 50/60Hz

