



Tændingsenheder for damplamper

SND 58 220-240V 50/60HZ

HID-tændere til seriesystemer


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Ledningsføring	
Stiktype	Skrue
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 85 °C
T-kappe, maks. (maks.)	90 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	SNI-85
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Ordreproduktnavn	SND 58 220-240V 50/60Hz
Det fulde produktnavn	SND 58 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093068230
Beskrivelse af lokal kode	2049000496
Ordrekode	93068230
Materialenr. (12NC)	913700185166
Lokal ordrekode	2049000496
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500930682
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	48
EAN/UPC – kasse	8711500930699

Tændingsenheder for damplamper

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

