



# KVG Zündgeräte

## SND 58 220-240V 50/60HZ

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.


### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 85 °C
Gehäusetemperatur (Max)	90 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	SNI-85

Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	SND 58 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	SND 58 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150093068230
Bestellcode	93068230
Material-Nr. (12NC)	913700185166
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500930682
Zähler - Pakete pro Außenkarton	48
EAN Umverpackung	8711500930699

# KVG Zündgeräte

## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

