

# PHILIPS

## Lighting



# HID Εκκινητές

## SND 58 220-240V 50/60HZ

Αναφλεκτήρες HID για σειριακά συστήματα

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός εφαρμογής	58
Τύπος λαμπτήρα	SON/CDM/MH/HPI/HPA
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τύπος εκκίνησης	Semi-Parallel
Προσπάθειες εκκίνησης	3
Χρόνος εκκίνησης (μεγ.)	1185 s
Τάση εκκίνησης (μεγ.)	5,0 kV
Τάση εκκίνησης (ελάχ.)	2,8 kV
Τάση απόκρισης	195 V
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8%+6%
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10%-+10%
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	1.0 W

Καλωδίωση	
Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	0.70-2.50 mm <sup>2</sup>
Τύπος βύσματος	Screw

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	35-600 W

Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	85 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	90 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα	
Περιβλήμα	SNI-85


Έγκριση και εφαρμογή	
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150093068230
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	SND 58 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC	8711500930682
Κωδικός παραγωγέας	93068230
Local Code	SND58
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	48
Αρ. υλικού (12NC)	913700185166
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0.050 kg

## HID Εκκινητές

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



#### Product

SND 58 220-240V 50/60Hz

SND 58 220-240V 50/60Hz

