Amorceurs

SND 58 220-240V 50/60Hz

Amorceurs HID pour systèmes en série

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 85 °C
Température maximale du produit (max.)	90 °C

Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	SNI-85

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SND 58 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	SND 58 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871150093068230
Code de commande	8711500930682
Code 12NC	913700185166
Code de commande local	SND58
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500930682
Conditionnement par carton	48
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500930699

Amorceurs

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.