



Accenditori per HID

SND 58 220-240V 50/60HZ

Accenditore HID per sistemi in serie


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice applicazione	58
Tipo di lampada	SON/CDM/MH/HPI/HPA
Numero di lampade	1 pezzo/unità
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tipo accensione	Semi-Parallel
Tentativi di accensione	3
Tempo di accensione (Max)	1185 s
Tensione picco di accensione (Max)	5,0 kV
Tensione di accensione (Min)	2,8 kV
Tensione di risposta	195 V
Tensione di rete performance (CA)	-8%+6%
Sicurezza tensione di rete (CA)	-10%+10%
Perdite di potenza (Nom)	1.0 W
Cablaggio	
Sezione trasversale cavo contatto reattore	0.70-2.50 mm ²
Tipo connettore	Screw
Caratteristiche del sistema	
Potenza specificata reattore-lampada	35-600 W

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	85 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. massima involucro (Max)	90 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	SNI-85
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150093068230
Nome prodotto ordine	SND 58 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Prodotto	8711500930682
Codice d'ordine	93068230
Codice Locale	SND58
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	48
N. materiale (12NC)	913700185166
Peso netto (Pezzo)	0,050 kg

Accenditori per HID

Disegno tecnico



Product

SND 58 220-240V 50/60Hz

SND 58 220-240V 50/60Hz

