



Ignitoare HID

SND 58 220-240V 50/60HZ

Ignitori HID pentru sisteme în serie


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Cabla	
Tip conector	Șurub
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 85 °C
Maximum T-case (max.)	90 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	SNI-85

Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Date despre produs	
Nume comandă produs	SND 58 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	SND 58 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093068230
Cod de comandă	93068230
Număr material (12NC)	913700185166
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500930682
Numărător SAP – Pachete per exterior	48
EAN/UPC – Cutie	8711500930699

Ignitoare HID

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

